

各位尊敬的客户

2010/5/10

VS Technology Corporation

市川技术中心

品质管理 Gr.

中村和夫

## VS-LD50 外观变更通知

十分感谢一直以来您对敝公司产品的厚爱。

为迎合市场需求，敝公司决定对 VS-LD50 的外观进行部分修改，特此通知。

当今机器视觉的应用范围日渐扩大，为极力减轻用于 FA 装置的镜头由于振动产生的镜片、镜筒松动，以及其对于图像处理质量的影响，我们讨论并决定在调焦环前端追加 3 个固定螺丝孔以便巩固镜头的强度。（请参考下图）

外观上的变更对于光学性能和尺寸以及价格皆没有任何影响。

目前新产品已经开始生产，预定逐渐取代旧一代产品。

希望您今后继续支持敝公司的产品。

### 【变更前】



### 【变更后】



追加固定螺丝孔(120° 间隔 3 处)

### ※追加螺丝孔使用注意事项

使用追加螺丝孔固定调焦环时光圈也会被一起固定，所以请调校完光圈和倍率后再进行固定。

### ●联络地址

市川技术中心

Tel: 047-370-1128 / E-mail: info@vst.co.jp